

PURITY C1100 Clean & PURITY C1100 Clean Extra



Błyszczące, czyste i pozbawione smug naczynia

PURITY C Clean i PURITY C Clean Extra zostały specjalnie opracowane do zmywarek podblatowych, zwykle stosowanych w barach, mniejszych restauracjach i klubach. Oba filtry zmniejszają twardość wody, redukując w ten sposób osady i zapewniając błyszczące, czyste szklanki, sztucze i naczynia – prosto ze zmywarki – bez konieczności ręcznego polerowania.

Podczas gdy PURITY C Clean zapewnia dobre rezultaty mycia naczyń na co dzień, PURITY C Clean Extra spełnia najwyższe wymagania, zapewniając doskonałe efekty i wspaniały połysk. Oba filtry wydłużają żywotność zmywarki, zmniejszając koszty konserwacji i są łatwe w instalacji i wymianie.

Niezależnie od składu wody z sieci wodociągowej wybierz odpowiednie rozwiązanie filtrujące dla potrzeb Twojego lokalu gastronomicznego.

Korzyści dla użytkownika

- PURITY C Clean: Czyste, pozbawione smug szklanki, sztucze i naczynia prosto ze zmywarki.
- PURITY C Clean Extra: Błyszczące szklanki, sztucze i naczynia, aby sprostać najwyższym wymaganiom.
- Filtracja chroni zmywarkę przed osadem kamienia, zapewniając nieprzerwaną pracę i dłuższą żywotność.
- Oszczędność kosztów dla mniejszych lokali - niska inwestycja początkowa w połączeniu z niższymi kosztami konserwacji i napraw zmywarki.
- Niezawodność i trwałość – sprawdzone rozwiązanie filtracyjne z rodziny PURITY C.
- Łatwa instalacja i minimalna konserwacja dzięki szybkiej i bezproblemowej wymianie filtra.

KTW
testowany*



* Dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą.



Szukasz odpowiedniego filtra?

Pobierz bezpłatną aplikację BRITA Professional Service Filter, aby znaleźć właściwy filtr do swojego systemu.

Zdigitalizuj swoją filtrację wody dzięki BRITA iQ Meter


Dzięki technologii BRITA iQ możesz w czasie rzeczywistym kontrolować stan wszystkich zainstalowanych filtrów. Telemetria systemów filtracji pozwala planować wymianę filtrów, optymalizować prace serwisowe, zapewniając maksymalną wydajność operacyjną.



Technologia filtracji

PURITY C1100 Clean


- Filtracja wstępna**
Na początku filtr wstępny wychwytyuje duże cząsteczki.
- Redukcja kationów**
Ten etap polega na zmniejszeniu twardości węglanowej i trwałej oraz redukcji różnych kationów. Pomaga to zapobiec odkładaniu się kamienia.
- Węgiel aktywny**
Węgiel aktywny redukuje substancje takie jak chlor, które osłabiają smak i aromat.
- Filtracja dokładna**
Na końcu procesu filtracji włóknina wychwytyuje wszystkie drobne cząsteczki.



PURITY C Clean

PURITY C1100 Clean Extra

- Filtracja wstępna**
Na początku filtr wstępny wychwytyuje duże cząsteczki.
- Redukcja kationów**
Ten etap polega na zmniejszeniu twardości węglanowej i trwałej oraz redukcji różnych kationów. Pomaga to zapobiec odkładaniu się kamienia.
- Redukcja anionów**
Zadaniem tego medium jest usunięcie pozostałych jonów (anionów), takich jak chlor i siarczany, w celu ograniczenia ryzyka korozji i odkładania się gipsu.
- Węgiel aktywny**
Woda jest wstępnie filtrowana przez węgiel aktywny, który zatrzymuje substancje niekorzystnie wpływające na smak i aromat.
- Filtracja dokładna**
Na końcu procesu filtracji włóknina wychwytyuje wszystkie drobne cząsteczki.



PURITY C Clean Extra

	PURITY C1100 Clean		PURITY C1100 Clean Extra	
Technologia	częściowa demineralizacja		całkowita demineralizacja	
Wydajność ¹ przy twardości węglanowej 10 °dH (bypass 0 %)	9000 l		-	
Wydajność ¹ przy twardości całkowitej 10 °dH (bypass 0 %)	-		3200 l	
Temperatura wody na wejściu i odpowiednie ciśnienie robocze	Zimna woda na wejściu: 4 - 30 °C przy 2 - 8,6 bara, ciepła woda na wejściu: 31 - 60 °C przy 2 - 6 bara			
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara	300 l/h			
Wymiary (wysokość × średnica)	557 × 184 mm			
Ciężar (suchy / mokry)	7,7 / 12,5 kg			
Położenie robocze	poziome i pionowe		pionowe	
Działanie po zmiękczeniu	możliwe (utrata pojemności 30%)		niemożliwe	
Układ filtrujący	Nr zamówienia			
Wkład filtra	1058679		1058682	
Głowica filtra 0-3 G3/8" gwint męski	1023325			
Akcesoria	Nr produktu	Akcesoria		Nr produktu
FlowMeter 10-100 G3/8" FT² × G3/8" MT³	1033042	Reduktor G3/8" FT × G3/4" MT (Pack 2)		1000898
iQ Meter 10-100 G3/8" FT × G3/8" MT	1057523	Zestaw do badania twardości węglanowej (tymczasowej)		710800
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym G3/8" FT × G3/8" MT (Pack 3)	1000639	Zestaw do badania twardości całkowitej		536754
Kolanko G3/8" FT × G3/8" MT	1007740	Głowica filtra 0-3 PURITY C		1026234

Odpowiednie węże i zestawy węży z naszej oferty FlexConnect oraz inne akcesoria można znaleźć w naszym cenniku.

Zalecane wytyczne dotyczące częściowej i całkowitej demineralizacji

	częściowa demineralizacja	całkowita demineralizacja
	Przewodność ⁴	
Szkło	< 300 µS/cm	> 300 µS/cm
Sztućce	< 80 µS/cm	> 80 µS/cm
Naczynia	ogólnie zalecane	nie jest to konieczne

Uwagi	Podane pojemności zostały przetestowane i obliczone na podstawie normalnego zastosowania i warunków maszyny. ¹ Z powodu czynników zewnętrznych (np. zmian jakości wody wlotowej i/lub typu maszyny) mogą wystąpić odchylenia od tych wyników. ² FT = gwint wewnętrzny ³ MT = gwint męski ⁴ Zalecenie oparte na proporcji przewodności w wodzie wodociągowej, która nie jest spowodowana twardością węglanową. Wzór: Przewodność (niefiltrowanej) wody z kranu w °dH - (twardość węglanowa niefiltrowanej wody z kranu w °dH * 30). Porównaj wynik z zalecanymi wartościami granicznymi.
-------	--

Jako wodę do filtrów BRITA można używać wyłącznie wody o jakości pitnej.

Wiecej informacji, kontakt:

BRITA Polska Sp. z o. o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 - 850 Ożarów Mazowiecki | Polska
Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449
bok@brita.net | www.brita.pl

Centrala firmy: BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Niemcy
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net